

# mobile heat MH 3

inkl. 8,0Ah Akku und Ladegerät  
 EAN 4007841 066604  
 Art.-Nr. 066604



CE

## Funktionsbeschreibung

Mobil. Schnell. Kraftvoll. Mobile heat MH3, das 18V-Akku-Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen (300°C/500°C). In maximal 5 Sekunden auf 300°C aufgeheizt. Mit bis 200l/min Luftmenge sehr Leistungsstark. Der Security Lock-Button und die LED-Beleuchtung am Gerätefuß sorgen für sicheres Arbeiten. Kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL. Inkl. Koffer, 8,0 Ah CAS-Akku und -Ladegerät.

## Technische Daten

Temperatur	300 – 500 °C	Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja
Luftmenge	200 l/min	Funktion, Lebensdauer, Motor	500 Std
Temperatureinstellung	2-stufig	Funktion, Lebensdauer, Heizung	300 Std
Einstellung per	Stufenschalter	Heizelement austauschbar	Nein
Temperaturanzeige	LED-Segmentanzeige	Wiederanlaufschutz	Nein
Luftstromregulierung	Stufen	Temperaturscanner	Nein
Programmierungsfunktion	Nein	Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Loc-Funktion	Nein	Feinstaubfilter	Nein
Resthitzeanzeige	Nein	Thermosicherung	Ja
Cool-Funktion	Nein	Thermoschutzabschaltung	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor	ESD	Nein
Heizelement	Keramikheizung	Düsenaufnahme, Typ	34
Netzanschluss	18 V	Abmessungen (L x B x H)	225 x 72 x 204 mm
Akku-Spannung	18 V	VPE1, Nettogewicht	2,21 kg
Akku-Kapazität	8	Herstellergarantie	1 Jahr
Schnittstelle	18V CAS Metabo-Akku	VPE1, EAN	4007841066604

Heißluftgebläse - Professional Line

# mobile heat MH 3

inkl. 8,0Ah Akku und Ladegerät  
EAN 4007841 066604  
Art.-Nr. 066604



## Zubehör

EAN 4007841 068257	CAS Akku 18V LiHD
EAN 4007841 068240	CAS Akku 18V LiHD
EAN 4007841 068349	CAS Schnell-Ladegerät ASC145
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set
EAN 4007841 058821	Folienschneider Pro Cut
EAN 4007841 084189	Kunststoff Raket - Alcantara
EAN 4007841 006785	Andrückrolle 40mm - Silikon