



2750

Kopflampen

Helle, kompakte Kopflampe für harte Einsätze mit nachtsichtfreundlicher, roter LED - die hohe Lichtleistung der LED-Kopflampe 2750 bietet bis zu 259 Lumen Helligkeit, Blinklicht und einen Lichtsparmodus. Die 2750 sorgt außerdem für Nachtsicht mithilfe einer roten LED. Das Gehäuse ist witterungsbeständig und ermöglicht einen schnellen und problemlosen Batteriewechsel.

Wechseln Sie zur 2750 Kopflampe von Peli.

- Widerstandsfähigkeit von Peli
- Für den Freihandgebrauch konstruiert
- Nachtsichtfreundlicher
- Komfortables Textilband



GRÖSSE

Länge	2.25" (5.7 cm)
--------------	----------------

MATERIAL

Gehäuse	Polycarbonate (PC)
O-Ring Dichtung	Over-molded TPR
Linse	Polycarbonate (PC)
Drehkopf	Polycarbonate (PC)

FARBEN

 Black	 Photoluminescent
---	--

LIGHT SPECS

Lampentyp	LED
------------------	-----

POWER

Batteriegröße	AAA
Batterietyp	Alkaline
Anzahl der Batterien	3
inklusive Batterien	ja
Volt	4.5v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien	3.4 oz (96 gr)
Gewicht ohne Batterien	2.1 oz (60 gr)

SWITCH

Schaltertyp	Push Button
Leuchtmodi	High / Low / Flashing







ANDERE

Peli

Mindestmenge
Verpackungscode

c/ Prpvença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com
C

Document created on 09-17-21

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	259 LUMENS	71 LUMENS
	2h 30mins	11h 0mins
	90m	48m
	2041cd	573cd
	1m	
	IPX4	

ZUBEHÖR