




Datenblatt | Artikelnummer: 279-815/281-411

Bauelementklemme; 4 Leiter; mit Diode 1N4007; Anode rechts; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau

<https://www.wago.com/279-815/281-411>



Farbe: grau



Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60947-7-1
Bemessungsstrom	0,5 A

Allgemein

Nominalspannung	250 V
Sperrspannung	1000 V

Anschlussdaten

Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Anzahl der Ebenen	1

Anschluss 1

Anschlussstechnik	CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite	4 mm / 0.157 inch
Höhe	73 mm / 2.874 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	27 mm / 1.063 inch

Mechanische Daten

Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mittenbeschriftung

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,132 MJ
Gewicht	6,7 g

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-27
ETIM 8.0	EC000903
ETIM 7.0	EC000903
VPE (UVPE)	100 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4050821275404
Zolltarifnummer	85369010000

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Abschlussplatte

1.1.1.1 Abschlussplatte



[Art-Nr.: 279-344](#)

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick; grau

[Art-Nr.: 279-346](#)

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick; orange

[Art-Nr.: 279-345](#)

Trennwand; 2 mm dick; überstehend; grau

[Art-Nr.: 279-347](#)

Trennwand; 2 mm dick; überstehend; orange