

Hupen und Sirenen / Lautewerk

## Lautewerk Dauerton 24VDC GY



Art.Nr.: 914.052.55



### MECHANISCHE DATEN

Hoh	76 mm
Durchmesser	167 mm
Materialien	Stahl
Gehausefarbe	Grau
Schutzart	IP66
Anschluss	Schraubklemme
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG
Kabeleinfuhrung	Kabelverschraubung
Kabeleinfuhrung minimal	d = 5 mm
Kabeleinfuhrung maximal	d = 9 mm
Zugentlastung	Vorhanden (VDI-Konform)
Befestigungsart	Wandmontage
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	1520 g
Produktgewicht	1450 g

### ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	DC
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	300 mA
Bemessungseinschaltstrom	1.000 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3

### OPTISCHE DATEN

Lebensdauer optisch	min. 200 h
---------------------	------------

### AKUSTISCHE DATEN

Lautstarke/dB(max) in 1m Entf	98,0 dB (A)
Akustisches Signalbild	Dauerton
Lebensdauer akustisch	min. 200 h




Zusatztliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei anderung nicht berucksichtigt.

Hupen und Sirenen / Lautewerk

## Lautewerk Dauerton 24VDC GY

### MASSZEICHNUNG



914



Zusatztliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei anderung nicht berucksichtigt.