

Kupplung

- mit Lötanschluss bis 0,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. KU 92 L Ni / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse **TPE (Evoprene)**
- für Leitungsquerschnitt bis 0,5 mm²
- für Leitungsdurchmesser bis 2 mm
- **Farben** siehe Tabelle

Best.-Nr. KU 92 L Au / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

Coupler


- with solder terminal for cables up to 0.5 mm²
- with sleeve, unassembled

Order No. KU 92 L Ni / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- sleeve **TPE (Evoprene)**
- for wire cross-section up to 0.5 mm²
- for cable diameter up to 2 mm
- **colours** see table

Order No. KU 92 L Au / ..(colour)

- as above
- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table



Kupplung

- beidseitiger Steckanschluss
- in Isolierhülse

Best.-Nr. KU 320 / ..(Farbe)

- Kontaktteile **Messing blank**
- Isolierhülse **Polystyrol**
- **Farben** siehe Tabelle

Coupler

- socket terminal on both sides
- with insulation

Order No. KU 320 / ..(colour)

- contact part **brass**
- insulation **Polystyrol**
- **colours** see table

Allgemeine Angaben

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Best.-Nr. ¹⁾ | KU 92 L Ni / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt | KU 320 / ..(Farbe) Kontaktteile Messing blank |
| | KU 92 L Au / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet | |
| Farben | schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, violett, weiß, braun | schwarz, rot, blau, gelb, grün |

Technische Daten

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Anschluss | löten bis 0,5 mm ² | 2 x Steckbuchse |
| Griffhülse für Leitung | Ø 2 mm | - |
| Durchgangswiderstand ⁴⁾ | 3 mΩ / 2 mΩ | 3 mΩ |
| Bemessungsspannung ²⁾ | 30 V _{AC} / 60 V _{DC} | |
| Bemessungsstrom ²⁾ | 10 A | 16 A |
| Temperatur-Einsatzbereich | von -30 °C bis +110 °C | von -10 °C bis +70 °C |

General information

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Order No. ¹⁾ | KU 92 L Ni / ..(colour) contact parts nickel-plated | KU 320 / ..(colour) contact parts brass |
| | KU 92 L Au / ..(colour) contact parts gold-plated | |
| colours | black, red, blue, yellow, green, grey, purple, white, brown | black, red, blue, yellow, green |

Technical data

| | | |
|--|---|-----------------------|
| terminal | solder up to 0.5 mm ² | 2 x inline socket |
| sleeve for cable | Ø 2 mm | - |
| transition resistance ⁴⁾ | 3 mΩ / 2 mΩ | 3 mΩ |
| rated voltage ²⁾ | 30 V _{AC} / 60 V _{DC} | |
| rated current ²⁾ | 10 A | 16 A |
| operating temperature | from -30 °C to +110 °C | from -10 °C to +70 °C |

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Kontaktfläche

¹⁾ other contact platings, colours and sleeves for other cable diameters on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on contact plating