



## Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman Glands
Produkttyp	Kabelverschraubung
Farbe	Grau (RAL 7035)
Menge pro Packung	Satz à 10

## Zusatzmerkmale

Material	PA6
ISO-Gewinde	M25
Äußerer Kabeldurchmesser	11...17 mm

## Montage

IP-Klasse	IP68
Betriebstemperatur	-30...80 °C permanent -30...150 °C intermittierend

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	19,0 cm
VPE 1 Länge	19,0 cm
VPE 1 Gewicht	21,0 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	10 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	4 cm
VPE 2 Gewicht	2,11 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	500
VPE 3 Höhe	25 cm
VPE 3 Breite	28,5 cm
VPE 3 Länge	48,5 cm
VPE 3 Gewicht	106 kg

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------