

Typ/Type		98	912	916	924	932
Anzahl der Eingänge	SAT/IF	8 (F)	8 (F)	8 (F)	8 (F)	8 (F)
No. of Inputs	Terr.	1 (F)	1 (F)	1 (F)	1 (F)	1 (F)
Receiver-/Teilnehmerausgänge		8	12	16	24	32
Receiver-/Subscriberoutputs		(F)	(F)	(F)	(F)	(F)
Terr. Verstärker 47-790 MHz		nein	nein	nein	nein	nein
terr. amplifier 47-790 MHz		no	no	no	no	no
Schaltspannung Selektion LNB/Polarität / Selection LNB/Polarity		analog 14,5 - 15,5 V-DC / DiSEqC 2.0				
Selection LNB/Polarity		analog 22 KHz +/- 4 KHz / DiSEqC 2.0				
Frequenzbereich	SAT/IF	950 - 2150 MHz	950 - 2150 MHz	950 - 2150 MHz	950 - 2150 MHz	950 - 2150 MHz
Frequency Range	Terr.	5 - 790 MHz	5 - 790 MHz	5 - 790 MHz	5 - 790 MHz	5 - 790 MHz
Dämpfung Teilnehmerausgang	SAT/IF @ 950 MHz	- 6 dB	- 7 dB	- 8 dB	- 9dB	- 10 dB
Thru Loss Subscriberoutputs	SAT/IF @ 2150 MHz	0 dB	- 2dB	- 3 dB	- 4 dB	- 5 dB
Alle Werte sind Mittelwerte +/- 1,5 dB Toleranz	terr. Rec./Out 1-8	- 15 dB	- 15 dB	- 15 dB	- 15 dB	- 15 dB
All values are within a tolerance of +/- 1,5 dB	terr. Rec./Out 9-16	-	- 18 dB	- 18 dB	- 18 dB	- 18 dB
	terr. Rec./Out 17-24				- 24 dB	- 24 dB
	terr. Rec./Out 24-36					- 27dB
Max. Eingangspegel	SAT/IF	95 dBµV	95 dBµV	95 dBµV	95 dBµV	95 dBµV
Max. Inputlevel	terr.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Max. Ausgangspegel (EN 50083-3)	SAT/IF IMA3	92 dBµV	92 dBµV	92 dBµV	92 dBµV	92 dBµV
Max. Outputlevel	terr.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Rückflussdämpfung	Eingänge/Ausgänge	> 8dB	> 8dB	> 8dB	> 8dB	> 8dB
Return-Loss	Inputs/Outputs	(typ. 10 dB)	(typ. 10 dB)	(typ. 10 dB)	(typ. 10 dB)	(typ. 10 dB)
Entkopplung	SAT-SAT	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB	> 30 dB
Isolation	SAT-TV	> 35 dB	> 35 dB	> 35 dB	> 35 dB	> 35 dB
Schirmungsmass	Screening Immunity	47-300 MHz 85 dB / 300-470 MHz 80 dB		470-1000 MHz 75 dB / > 1000 MHz 55 dB		
Verwendbare LNBs	usable LNBs	Quattro LNB / only Quattro LNB				
Max. Stromverbrauch vom Receiver / Max. Current from receiver		40 mA	40 mA	40 mA	40 mA	40 mA
Max. Stromverbrauch intern (vom Netzteil) / Max. Current internal		0 mA	0 mA	0 mA	0 mA	0 mA
Primäre Leistungsaufnahme in VA bei Last	500 mA Last/Load	8,5VA				
Primary power in VA at load	800 mA Last/Load	13,5 VA				
Max. Fernspeisespannung zu LNB / Max. Current to LNB		1000 mA an allen LNB-Eingängen / at all LNB-Inputs				
Temp. Bereich + Nutzung / Temp. Range + Usage		- 20 + 60°C / trockene Innenräume / Indoor use only				
Abmessungen / Dimensions (B x H x T)		222 x 124 x 45 mm	222 x 210 x 45 mm	222 x 210 x 45 mm	302 x 221 x 45 mm	388 x 221 x 45 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Stand: 08-09-2017