

Cemo GFK-Großbehälter

konische Form, Höhe x Länge x Breite
285 x 872 x 571 mm, Inhalt 100 l, Aus
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
in grau, Standfläche

Artikelnummer: 100557



Cemo GFK Großbehälter

GFK-Großbehälter

- konische Form
- Höhe x Länge x Breite 285 x 872 x 571 mm
- Bodenlänge x Bodenbreite innen 746 x 448 mm
- Inhalt 100 l
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in grau
- Wände geschlossen und mit glatten, nahtlosen Flächen
- Standfläche
- Umlaufender Griffband
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Geeignet für aggressive Medien

Technische Details




Behältertyp	Großbehälter	Wand Ausführung	glatt, nahtlos
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen
Form	konisch	stapelbar	nein
Inhalt	100 l	faltbar	nein

Höhe	285 mm	nestbar	ja
Länge	872 mm	unterfahrbar	nein
Innenlänge	795 mm	Unterbau	Standfläche
Breite	571 mm	Einfahrbreite	655 mm
Innenbreite	498 mm	Griff	Umlaufender Griffband
Bodenlänge	754 mm	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Bodenlänge innen	746 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Bodenbreite	456 mm	Gefahrstoffeignung	aggressive Medien
Bodenbreite innen	448 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Farbe	grau
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	5 kg

Zubehör

100591		Fahrgestell, Für 100 l GFK-Großbehälter, Ladefläche Länge x Breite 754 x 456 mm, Höhe mit Behälter 458 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
100599		Fußgestell, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Für Großbehälter mit 100 l Inhalt, Höhe 140 mm
704138		Flachdeckel, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Für Großbehälter mit 100 l Inhalt, in grau

Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium