

Bauer Späne-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 680 x 1440 x 1280 mm, Inhalt 0,75 m³, Traglast 1000 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau



Artikelnummer: 254680



Späne-Kippbehälter

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 680 x 1440 x 1280 mm
- Inhalt 0,75 m³
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 141 kg
- Einfahrtasche x Einfahrtbreite 60 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 495 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Kippen über günstigen Drehpunkt
- mit Kippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Ablasshahn mit Sieb
- Wände geschlossen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung und stabilen Grundrahmen
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	ebenerdige Entleerung	nein
Inhalt	0,75 m³	unterfahrbar	ja
Höhe	680 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Länge	1440 mm	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Breite	1280 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Traglast	1000 kg	Einfahrtaschenabstand	495 mm
Bauart	niedrige Bauform	Ablasshahn	ja
Material	Stahl	stapelbar	nein
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	nestbar	nein
Wandkonstruktion	geschlossen	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Oberfläche	lackiert
Kippfunktion	manuell	Farbe	mausgrau // RAL7005
Kippausführung	Kippen über günstigen Drehpunkt	Deckel	nein
Kippsicherung	ja	Gewicht	141 kg