

## KS Tools KS Tools Gelenk- Hakenschlüssel

mit Nase, 32-76mm

Artikelnummer: 272653









### Technische Details

Profil2	Zollmaße	Schlüsselweite in mm	32-76 mm
Anwendungsbereich allgemein	für Nutmuttern	Schlüsselweite in Zoll	1,1/4-3 "
Nasendurchmesser B in mm	4,5 mm	Norm	DIN 1810 Form A

Tiefe T in mm	3,7 mm	Kopfhöhe (A)	11,5 mm
Gesamtlänge L in mm	205 mm	Material	Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt

### Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrecklingen-Messer 18 mm