

PAVOY

Fahrbare Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 400 kg, 4-Fußgestell, Ausstattung: 5 Schubladen, 2 Ablageböden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 528763



PAVOY Mobile Werkbank

Fahrbare Werkbank







- Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 25 mm
- Traglast 400 kg
- 4-Fußgestell
- Ausstattung: 5 Schubladen, 2 Ablageböden
- links 5 Schubladen
- rechts 2 Ablageböden
- Schubladen Höhe 4x100 mm/1x200 mm
- Traglast je Schublade 20 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 80 %
- Mit Griffleiste
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Fronthöhe 200 mm	1 Stück
Tischtyp	Werkbank	Schubladentraglast	20 kg
Gestellform	4-Fußgestell	Auszug Schublade	80 %
Höhe	915 mm	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Breite	1090 mm	Griff	Griffleiste
Tiefe	600 mm	Material Platte	Multiplex
Stärke Platte	25 mm	Farbe Platte	Buche
Traglast	400 kg	Material Gestell	Stahl
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
elektrisch leitend	nein	Farbe Gestell	lichtgrau
Werkbank Ausstattung	5 Schubladen, 2 Ablageböden	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Unterbauten links	5 Schubladen	Ablageböden	1 Stück
Unterbauten rechts	2 Ablageböden	fahrbar	ja
Schubladen Anzahl	5 Stück	Garantie	10 Jahre
Schubladen Anzahl x Höhe	4x100 mm/1x200 mm	Gewicht	55 kg
Fronthöhe 100 mm	4 Stück		

Zubehör

100226		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100227		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 1
100228		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100229		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 1
100230		Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1
100232		Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 1
527857		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Zum Aufstecken

Dazu passt auch ...

119026		Tischwagen, Traglast 500 kg, 2 Etage(n) mit Wannenboden, Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung
195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
524705		Müllsackständer, für 70 - 120-Liter-Säcke, Höhe x Durchmesser 960 x 600 mm, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Deckel aus Kunststoff in silber