

hofs Schrägbodenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 535 mm, Feldlast 300 kg, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 865228



hofs Schrägboden-Regal

Anbauregal

Schrägbodenregal - Anbaufeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 535 mm
- Feldlast 300 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
- 3 Ebene(n) mit Schrägboden, ohne Abdeckboden
- Die eingelagerte Ware gleitet durch eine Fachbodenneigung von 34 ° selbständig, aufgrund der eigenen Schwerkraft, zur Entnahmeseite

- Ebenen mit vorderer Anschlagkante zur Sicherung der Ware gegen das Herausfallen
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachtiefe	500 mm
Regaltyp	Schrägbodenregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Boden	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Regalfeld	Anbaufeld	Oberfläche Ständer	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Material	Stahl	Regal Ausstattung	Böden
Höhe	2000 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Breite	1006 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Aussteifungstraversen
Tiefe	535 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	100 kg	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Feldlast	300 kg	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Böden- / Ebenentyp	Schrägboden	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Ausstattung	vordere Anschlagkante	Zertifizierung	RAL-Gütezeichen
Neigung	34 °	Garantie	5 Jahre
Abdeckboden	nein	Gewicht	30,4 kg
Fachbreite	1000 mm		

Zubehör

150122		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau
865261		Schrägbodenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1306 x 535 mm, Feldlast 300 kg, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
865272		Schrägboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Ausgestattet mit vorderer Anschlagkante zur Sicherung der Ware gegen das Herausfallen, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

146386		Transportroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Ladehöhe 160 mm, Plattform aus Kunststoff, mit Abrollrand, Konstruktion aus Polyethylen in rot, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Mit Polypropylen-Bereifung
203969		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
762906		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Inhalt 10 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen