

EVG 12V DC, 100 WATT

Produktvorteile

- Leistung: 100 Watt
- Spannung primär: 230 Volt
- Spannung sekundär: 12 Volt DC
- Schutzart: IP 20
- Leitungen primär: 2.000 mm Leitung mit Eurostecker
- Leitung sekundär: 6 LED-Kupplungen im Gehäuse integriert
- Montage: Anschraubblaschen
- Anwendung: Stromversorgung für 12 Volt LED-Leuchten

Artikel	Artikel-Nr.
EVG 12V DC, 100 Watt	2026058



- 150 mm Leitung mit 6-fach Verteilter weiß




- LED-Netzteil für 12 Volt DC Konstantspannung



- 2000 mm Leitung mit Euroflachstecker

Maßzeichnung

1. Länge: 160 mm
2. Breite: 58 mm
3. Höhe: 19 mm



Anschlussmöglichkeiten

1. 12 Volt EVG (LED-Trafo)
2. bLED Universaldimmer, XorY Dimmer, Zigbee-Kontroller für Smart home, Dali - Multikontroller
3. Externe Sensoren oder Schalter
4. Verteiler und Verbindungsleitungen
5. Leuchten

LED direkt geschaltet

