



DIESEL 6500 TA XL C5

PORTABLE POWER

Baureihe DIESEL

PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Hohe Tankkapazität
- Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler und die APM202 Steuerung
 - Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann. TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu:- Die Liste der Generatoren- Die Wartungsfälligkeiten- Eine Unterhaltsbeihilfe- Die Karte der Reseller-Partner STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe DIESEL

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

DIESEL 6500 TA XL C5

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	5.20
Max. Leistung LTP (kVA)	6.50
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	16
Verbr. 75% (L/h) *	1.20
Autonomie 75% (h) *	13.30
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	108
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	93
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	79

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KD15-440E_C5
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	442
Kapazität Öl (l)	1.50

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürsten
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Anzeige + APM202

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55.50
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	108

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56.50
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	111
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	676



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. Q Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

LIEFERUMFANG



Betriebs- und Wartungsanleitung



BodenbefestigungsfüÙe




Ergonomische Griffe



Wartungsfreie Batterie

OPTIONEN



R03 Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter



RSTART2 Schnurlose Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Stromerzeugers in einer Entfernung von bis zu 50 m (Installation der Schaltanlage APM202 erforderlich).



VERS05 Automatischer Netzumschalter für Ausfall des einphasigen Netzstroms 40A oder 100A oder des dreiphasigen Netzstroms 25A oder 40A (erfordert die Installation der APM202-Steuerung). Inklusive Batterieladegerät.



RKB1HD Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW



RKDS4 Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH350E und CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C).



RPM Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V



RPQ Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt