

Artikelnummer: 154421

Kurzbeschreibung: Verrijdbare Profi-werkbank met kast, 2 x geperforeerd paneel, 1250 x 700 x 1990 mm

Langbeschreibung: Verrijdbare Profi-werkbank met kast, 2 x geperforeerd paneel, 1250 x 700 x 1990 mm: [ul] Duwgriep van stalen buis, a~ 26,9 x 1,75 mm Zwenkwieltjes met rubberband en rollager, behuizing verzinkt Vast te zetten zwenkwieltjes volgens Europese norm EN 1757-3 Bokwielen (niet draaibaar) met rubberband en rollager, behuizing verzinkt Werkblad van multiplexplaat, 30 mm dik, afm. werkblad: bxd 1150 x 700 mm Poedercoating: frame en front gentiaanblauw (RAL 5010), romp lichtgrijs (RAL 7035) Draagvermogen: 500 kg Met 3 extra laden en 2 moduleplaten met gaatjes en 1 moduleplaat met uitsparingen Binnenafm. laden: bxdxh 410 x 640 x 160/100/100/85 mm Afm. moduleplaat: B 1000 x 1040 (3 x modules a 350 mm H)[ul]

