

Artikelnummer

150.100.100

Maße

28 x 41 x 26 cm

Gewicht

3,9 kg

Inhalt

4 L

Leistung

1200 Watt

Bereich

max. 15 m

Tropfengröße

14-25 Mikron

Durchfluss

0-19 L/S

Verpackung

Einzel

**EIGENSCHAFTEN**

Mit 4 Liter Reinigungsmittel kann ungefähr 4000m³ behandelt werden

Ausgestattet mit 3 speziellen Turbinenköpfen, die eine ultrafeine Zerstäubung ermöglichen

Der Sprühkopf kann in einem Bereich von 60 ° (40 ° nach oben oder 20 ° nach unten) eingestellt werden

Die Durchflussmenge kann mit dem Steuerknopf eingestellt werden

Sowohl für den Innen- als auch den Außengebrauch geeignet

Funktioniert mit wasser- sowie ölbasierten Produkten

ANWENDUNG

Der Triple Jet Fogger ist äußerst geeignet für die Verneblung von Insektiziden, Desinfektions- und Desodorisierungsmitteln