

# Datenblatt Artikel 490020

## Kombitrichter 160 mm aus Weißblech

mit flexiblem Metallauslauf L = 300 mm

- beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Laugen, verdünnte Säuren
- mit Überlauftrand (Spritzschutz) und Feinsiebeinsatz aus Messing (leicht zu reinigen, auswechselbar) mit Maschenweite 0,5 mm
- Trichter mit starrem Auslauf aus HDPE und flexiblem, abnehmbarem Metall/HDPE-Auslauf jeweils mit Luftnuten
- mit ergonomischem Griff
- Fassungsvermögen 1,3 L
- $w = \varnothing$  der Trichteröffnung = 160 mm
- $e = \varnothing$  des Einfüllstutzens = 22 mm
- $s = \varnothing$  der Siebeinlage = 65 mm



<b>Best.einheit</b>	Stück
<b>netto Kg</b>	0,43
<b>Mindest.Best.</b>	6
<b>Zolltarif</b>	73269098
<b>EAN</b>	4103810026454
<b>Höhe</b>	165
<b>Länge Pal</b>	0
<b>Tiefe</b>	225
<b>Breite Pal</b>	0
<b>brutto Kg</b>	0,47
<b>Btl in Karton</b>	0
<b>Lagen</b>	0
<b>Stück / Palette bzw Kiste</b>	0
<b>Volumen L</b>	1.30
<b>Kartons pro Lage</b>	0
<b>Stück / Lage</b>	0
<b>Summe Kartons</b>	0
<b>VE</b>	6
<b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>	0
<b>Höhe Pal</b>	0
<b>Volumen m3</b>	0
<b>Breite</b>	200
<b>Bruttogewicht VE Kg</b>	2,58