



Beschreibung:

Fahrregale 1.030 x 1.740 mm unbestückt aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig mit 22 Einhängeleisten für Sichtlagerkästen, lichtgrau

- unbestückt und beidseitig nutzbar
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kipp sichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 22 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- max. Bestückung Sichtboxen pro Einhängeleiste: 9 x PS/PP Gr.1, 9 x PS/PP Gr.2, 6 x PS/PP Gr.3, 4 x PS/PP Gr.4
- b=Breite=1.030 mm h=Höhe=1.740 mm

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	783170
GTIN	4007228782998
Zolltarif	94032080
Verpackungseinheit (VE)	1

Farbe	lichtgrau
Gewicht (kg)	52,27

Umverpackung

Inhalt in Stück	1
-----------------	----------

Bruttogewicht VE (kg)	52,27
-----------------------	--------------

Palette

T x B x H (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Gewicht (kg)	0,0
--------------	------------