

Płyty montażowe typ B i typ I

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Cynkowy odlew ciśnieniowy.

Wersja:


niepowleczone lub powlekane proszkowo w kolorze czarnym.

Wskazówka:

Do mocowania stopek, rolek, śrub z uchem transportowym i innych elementów. Za pomocą nakrętek do rowków teowych płytę podstawy można również przykręcić do profili z boku.

Płyty montażowe typ B i typ I

Rysunki



Przegląd artykułów

Płyty montażowe typ B i typ I

Nr Zamówienia	Podpory	Typ	Szerokość rowka	Profil	B	L	H	A	D	D1	D2
K1057.0840801080	z polyskiem	I	8	40x80	40	80	16	40	M8	9	15
K1057.0840801100	z polyskiem	I	8	40x80	40	80	16	40	M10	9	15
K1057.0840801120	z polyskiem	I	8	40x80	40	80	16	40	M12	9	15
K1057.0840801160	z polyskiem	I	8	40x80	40	80	16	40	M16	9	15
K1057.0880801080	z polyskiem	I	8	80x80	80	80	16	40	M8	9	15
K1057.0880801100	z polyskiem	I	8	80x80	80	80	16	40	M10	9	15
K1057.0880801120	z polyskiem	I	8	80x80	80	80	16	40	M12	9	15
K1057.0880801160	z polyskiem	I	8	80x80	80	80	16	40	M16	9	15
K1057.1040802080	z polyskiem	B	10	40x80	40	80	16	40	M8	14,5	20
K1057.1040802100	z polyskiem	B	10	40x80	40	80	16	40	M10	14,5	20
K1057.1040802120	z polyskiem	B	10	40x80	40	80	16	40	M12	14,5	20
K1057.1040802160	z polyskiem	B	10	40x80	40	80	16	40	M16	14,5	20
K1057.1045902100	z polyskiem	B	10	45x90	45	90	16	45	M10	14,5	20

Płyty montażowe typ B i typ I

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Podpory	Typ	Szerokość rowka	Profil	B	L	H	A	D	D1	D2
K1057.1045902120	z połyskiem	B	10	45x90	45	90	16	45	M12	14,5	20
K1057.1045902140	z połyskiem	B	10	45x90	45	90	16	45	M14	14,5	20
K1057.1045902160	z połyskiem	B	10	45x90	45	90	16	45	M16	14,5	20
K1057.1045902200	z połyskiem	B	10	45x90	45	90	16	45	M20	14,5	20
K1057.1090902100	z połyskiem	B	10	90x90	90	90	16	45	M10	14,5	20
K1057.1090902120	z połyskiem	B	10	90x90	90	90	16	45	M12	14,5	20
K1057.1090902140	z połyskiem	B	10	90x90	90	90	16	45	M14	14,5	20
K1057.1090902160	z połyskiem	B	10	90x90	90	90	16	45	M16	14,5	20
K1057.1090902200	z połyskiem	B	10	90x90	90	90	16	45	M20	14,5	20
K1057.0630601081	czarny powlekany proszkowo	I	6	30x60	30	60	12	30	M8	6,6	11
K1057.0630601101	czarny powlekany proszkowo	I	6	30x60	30	60	12	30	M10	6,6	11
K1057.0630601121	czarny powlekany proszkowo	I	6	30x60	30	60	12	30	M12	6,6	11
K1057.0630601161	czarny powlekany proszkowo	I	6	30x60	30	60	12	30	M16	6,6	11
K1057.0660601081	czarny powlekany proszkowo	I	6	60x60	60	60	12	30	M8	6,6	11
K1057.0660601101	czarny powlekany proszkowo	I	6	60x60	60	60	12	30	M10	6,6	11
K1057.0660601121	czarny powlekany proszkowo	I	6	60x60	60	60	12	30	M12	6,6	11
K1057.0660601161	czarny powlekany proszkowo	I	8	60x60	60	60	16	40	M16	9	15
K1057.0840801081	czarny powlekany proszkowo	I	8	40x80	40	80	16	40	M8	9	15
K1057.0840801101	czarny powlekany proszkowo	I	8	40x80	40	80	16	40	M10	9	15
K1057.0840801121	czarny powlekany proszkowo	I	8	40x80	40	80	16	40	M12	9	15
K1057.0840801161	czarny powlekany proszkowo	I	8	40x80	40	80	16	40	M16	9	15
K1057.0880801081	czarny powlekany proszkowo	I	8	80x80	80	80	16	40	M8	9	15
K1057.0880801101	czarny powlekany proszkowo	I	8	80x80	80	80	16	40	M10	9	15
K1057.0880801121	czarny powlekany proszkowo	I	8	80x80	80	80	16	40	M12	9	15
K1057.0880801161	czarny powlekany proszkowo	I	8	80x80	80	80	16	40	M16	9	15
K1057.0830602081	czarny powlekany proszkowo	B	8	30x60	30	60	12	30	M8	9	15
K1057.0830602121	czarny powlekany proszkowo	B	8	30x60	30	60	12	30	M12	9	15
K1057.0830602101	czarny powlekany proszkowo	B	8	30x60	30	60	12	30	M10	9	15
K1057.1045902101	czarny powlekany proszkowo	B	10	45x90	45	90	16	45	M10	14,5	20
K1057.1045902121	czarny powlekany proszkowo	B	10	45x90	45	90	16	45	M12	14,5	20
K1057.1045902141	czarny powlekany proszkowo	B	10	45x90	45	90	16	45	M14	14,5	20
K1057.1045902161	czarny powlekany proszkowo	B	10	45x90	45	90	16	45	M16	14,5	20
K1057.1045902201	czarny powlekany proszkowo	B	10	45x90	45	90	16	45	M20	14,5	20
K1057.1090902101	czarny powlekany proszkowo	B	10	90x90	90	90	16	45	M10	14,5	20
K1057.1090902121	czarny powlekany proszkowo	B	10	90x90	90	90	16	45	M12	14,5	20
K1057.1090902141	czarny powlekany proszkowo	B	10	90x90	90	90	16	45	M14	14,5	20
K1057.1090902161	czarny powlekany proszkowo	B	10	90x90	90	90	16	45	M16	14,5	20
K1057.1090902201	czarny powlekany proszkowo	B	10	90x90	90	90	16	45	M20	14,5	20