

Artikelnummer: 154421

Kurzbeschreibung: Profi-Werkbankwagen mit Schrank, 2 x Lochmodulplatte, 1250x700x1990mm

Langbeschreibung: Profi-Werkbankwagen mit Schrank, 2 x Lochmodulplatte, 1250x700x1990mm:
Schiebegriff aus Stahlrohr, 26,9 x 1,75 mm
Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager,
Gehäuse verzinkt Feststeller an Lenkrollen gem.
Europäischer Norm EN 1757-3 Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager,
Gehäuse verzinkt Arbeitsplatte aus Multiplexplatte,
30 mm stark, Maße Arbeitsplatte: B 1150 x T 700 mm
Pulverbeschichtung: Gestell und Frontenzianblau (RAL 5010), Korpus lichtgrau (RAL 7035)
Tragkraft: 500 kg mit 2 Lochmodulplatten
Maße Modulplatte: B 1000 x 1040 (2 x Module a 350 mm H) Außenmaße: B 1250 x T 700 x H 1990 mm

EAN/GTIN: 4250448510494

