


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 135600 Etagen-Roller



Mit 2 Plattformen und Rohrschiebebügel. Zwei offene Rahmen zur Aufnahme von Eurokästen. Lichter Etagenabstand 500 mm, Gesamthöhe 970 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	250
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	182, 712
<b>Nutzflächenlänge (mm)</b>	605
<b>Nutzflächenbreite (mm)</b>	405
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	15
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>GTIN</b>	4017976835600