

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4878 Bürowagen



Transportgeräte



Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seiten- und Trennwände und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Gesamtlänge: 1165 mm, Gesamtbreite: 385 mm, Tragkraft pro Etage 50 kg.