

RAPIDLIFT Transportroller



Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 360 x 340 mm, Ladehöhe 118 mm, Konstruktion in RAL2002 Blutorange, 4 Lenkrollen, Mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge



Artikelnummer: 141802



RAPIDLIFT Schwerlast-Transportroller

mit 4 Lenkrollen

Transportroller

- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 360 x 340 mm
- Ladehöhe 118 mm
- Länge x Breite 430 x 340 mm
- Konstruktion in RAL2002 Blutorange
- 4 Lenkrollen
- Mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge
- Naben mit Kugellager

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	nein
Rollertyp	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	1000 kg	Bereifung	Nylon
Ladehöhe	118 mm	Material Felge	Nylon
Ladeflächenlänge	360 mm	Radlager	Kugellager
Ladeflächenbreite	340 mm	Höhe	118 mm
Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Länge	430 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	340 mm

Oberfläche	lackiert	Gewicht	14 kg
Farbe	blutorange // RAL2002		

Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße