

Lacont

Umweltschrank

storeLAB SiS-FAS Typ 90/1550-CW

Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe, Brandkammer getestet Typ 90, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1550 x 1025 mm, Doppel-Flügeltür, Stalebene Bodenwanne mit Gitterrost und Füßen, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1007 Narzissengelb

storeLAB



Artikelnummer: 501688



Lacont Fassschrank Typ 90 storeLAB SiS-FAS Typ 90/1550-CW

Umweltschrank

- zur Lagerung im Arbeitsraum
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Brandkammer getestet Typ 90
- Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1550 x 1025 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1645 x 1450 x 870 mm
- für 2 x 200-Liter-Fass
- Einlagerung stehend
- Konstruktion aus Stahl, Innenkorpus aus HPL-Platten
- Doppel-Flügeltür
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- mit Türfeststellanlage und innenliegender Notentriegelung
- Tür schließt im Brandfall selbstständig
- mit Erdungsklemme




- Stalebene Bodenwanne mit Gitterrost und Füßen
- Auffangvolumen Bodenwanne 220 l
- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1007 Narzissengelb
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510

Technische Details


Möbeltyp	Schrank	Material	Stahl
Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Material Innenkorpus	HPL-Platten
Schrantyp	Umweltschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Lagerort	im Arbeitsraum	Farbe Innenkorpus	lichtgrau // RAL7035
Gefahrstoffefignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Farbe Front	narzissengelb // RAL1007
Höhe	2200 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Innenhöhe	1645 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	1550 mm	Oberfläche Innenkorpus	beschichtet
Innenbreite	1450 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	1025 mm	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Innentiefe	870 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Bodenwanne m. Füßen und Gitterrost, herausnehmbar	Schließsystem	Zylinderschloss
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe)	Bodenwanne mit Gitterrost und Füßen	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Bodenwanne	ja	Tür Ausstattung	Türfeststallanlage, innenliegende Notentriegelung
Auffangvolumen Bodenwanne	220 l	Tür Funktion	schließt im Brandfall selbstständig
Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR	Unterbau	Sockel
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	Zertifizierung ASR	nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Sicherheitsausstattung Schrank	Erdungsklemme	Zertifizierung DIN-/EN-Normen	gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
Brandschutz	Brandkammer getestet Typ 90	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Lüftungsanschluss Schrank	Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach	Gewicht	1030 kg
Einlagerung	stehend		

Zubehör






149136



Aufsatzadapter für Umluftsystem mit Filter für Gefahrstoffschrank, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm

501696		Abluftventilator für Umweltschrank
--------	---	------------------------------------

Dazu passt auch ...

200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
525732		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage