

## Ständer für Kragarmregal

Höhe x Tiefe 3220 x 1340 mm,  
Traglast je Ständer 3200 kg, Nutzung  
beidseitig, Ständer mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 720655



## System-Kragarmregal

### Bauteil - Ständer

Ständer für Kragarmregal



- Stecksystem
- Höhe x Tiefe 3220 x 1340 mm
- Traglast je Ständer 3200 kg
- Nutzung beidseitig
- Nutztiefe 600 mm
- Konstruktion aus Stahl
- warmgewalzte Profile
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Lieferumfang: Dübel und Diagonalverstrebrungen einschließlich der Spanschlösser

## Technische Details





Möbeltyp	Regal	Traglast gesamt	3200 kg
Regaltyp	Kragarmregal	Traglast pro Ständer	3200 kg

Regalsystem	Stecksystem	Material	Stahl
Regalfeld	Bauteil	Material Verarbeitung	Profil warmgewalzt
Bauteil	Ständer	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Nutzung	beidseitig	Lieferumfang	Dübel, Diagonalverstreben inkl. Spanschlösser
Höhe	3220 mm	Zertifizierung RAL-RG	RAL-RG 614
Nutztiefe	600 mm	Gewicht	56,77 kg
Tiefe	1340 mm		

## Zubehör

101658		Abrollschutz für Ständerfuß, Für Kragarmregal, Für Ständerfuß, Höhe 60 mm, Aus Stahl glanzverzinkt
101659		Abrollschutz für Ständerfuß, Für Kragarmregal, Für Ständerfuß, Höhe 150 mm, Aus Stahl glanzverzinkt
130968		Diagonalverstrebung für Kragarmregal, Für jedes fünfte Regalfeld, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
131042		Abrollschutz für Kragarm, Höhe 60 mm, Aus Stahl glanzverzinkt
131053		Abrollschutz für Kragarm, Höhe 150 mm, Aus Stahl glanzverzinkt
131086		Aufhängung für Rohrkrägarne für Kragarmregal, Traglast 180 kg
720462		Horizontalverbinder für Kragarmregal, Breite 1056 mm, Aus Stahl
720473		Horizontalverbinder für Kragarmregal, Breite 1247 mm, Aus Stahl
720699		Kragarm für Kragarmregal, Tiefe 600 mm, Traglast je Arm 330 kg, Kragarm sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
911052		Kragarm für Kragarmregal, Tiefe 400 mm, Für eine Fachlast von 60 kg

Dazu passt auch ...

203501		<p>Rollbare Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 8 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, Holmlänge 2,7 m, aus Aluminium</p>
404924		<p>Langmaterialwagen, Traglast 2000 kg, Ladefläche Länge x Breite 2500 x 600 mm, Plattform offen mit 2 Materialmulden, Aufbauten: 4 Rungen, Rungen herausnehmbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung</p>
505144		<p>Bodenmarkiergerät für Markierband</p>
524978		<p>Rollenständer, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 60 mm, mit abschwenkbarer Kugelleiste, Traglast 200 kg, Bahnbreite 350 mm, Höhe 758 - 1197 mm</p>