

33 800 760



- Ausladung 220 mm
- schwenkbarer Auslauf 130°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 167 mm
- Höhe bis Luftsprudler 145 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	33 800 760-06
	Chrom	33 800 760-00
	Platin	33 800 760-08
	Dark Chrome	33 800 760-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 760-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 760-46
	Champagne (22kt Gold)	33 800 760-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 760-93
	Dark Platinum gebürstet	33 800 760-99

**Empfohlenes Zubehör**

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin gebürstet** 10 712 970-06




**Empfohlenes Zubehör**


**Spender ohne Rosette - Platin gebürstet** 82 424 970-06



33 800 760



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 817

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



ENO Einhebelmischer - Platin gebürstet

ENO

33 800 760

Zertifikate

LGA\_19

GDV\_0400

ETA\_20

WRAS\_1904

33 800 760


**Produktversion bis 5/15/2020**

Produktversion von 5/15/2020 bis 3/10/2021

Produktversion von 3/10/2021 bis 5/6/2021

**Produktversion ab 5/6/2021**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





## ENO Einhebelmischer - Platin gebürstet

ENO

33 800 760

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion bis 5/15/2020

Produktversion von 5/15/2020 bis 3/10/2021

Produktversion von 3/10/2021 bis 5/6/2021

#### Produktversion ab 5/6/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 76 001-06	Griff Hebel 47 x 40 x 116,5 mm - Platin gebürstet	27	10