




KALU

Wand- und Deckenleuchte, einflammig, LED, 3000K, schwarz, 60°

Die LED Erweiterung der beliebten KALU-Serie ist, wie gewohnt, ein Garant für die vollkommen freie Ausrichtung des Leuchtenkopfes. Bestückt mit Hochleistungs-LEDs in dimmbarer Ausführung wird die KALU-Serie noch effizienter und vielseitiger! Erhältlich in den Farben schwarz matt oder weiß/schwarz, wird die KALU Wand- und Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1000127
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	17 W
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	1000 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	40000 h

Lichtquelle

916610	
--------	---

Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Länge	13 cm
Breite	8.9 cm
Höhe	16 cm
Nettogewicht	0.783 kg
Bruttogewicht	0.915 kg
BIG WHITE Seite	403