

**Serie 2, Freistehende Mikrowelle, 44  
x 26 cm, Weiß  
FFL023MW0**



**Freistehende Mikrowelle: so können Sie  
Ihre Gerichte zeitsparend auftauen,  
aufwärmen und perfekt zubereiten.**

- **AutoPilot 7:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 7 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Rote LED-Display-Steuerung:** einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen.
- **LED-Beleuchtung:** perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.
- **Favoritentaste:** Speichern Sie Ihre bevorzugte Einstellung.
- **QuickStart:** Erwärmen Sie Ihre Speisen mit nur einem Tastendruck.

**Technische Daten**

Zusatzfunktionen:	.....Nur Mikrowelle
Steuerung:	.....elektronisch
Abmessungen des Gerätes:	..... 260 x 442 x 345 mm
Abmessungen des Garraumes:	..... 180 x 280 x 300 mm
Länge Anschlusskabel:	..... 130.0 cm
Nettogewicht:	..... 11.5 kg
Bruttogewicht:	.....13.3 kg
EAN-Nummer:	..... 4242005296729
Max. Mikrowellenleistung:	..... 800 W
Anschlusswert:	..... 1270 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-230 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Steckerart:	.....Schuko-/Gardy mit Erdung



## **Serie 2, Freistehende Mikrowelle, 44 x 26 cm, Weiß FFL023MWO**

### **Freistehende Mikrowelle: so können Sie Ihre Gerichte zeitsparend auftauen, aufwärmen und perfekt zubereiten.**

---

#### **Mikrowelle und Heizart**

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l

#### **Design**

- Garraum lackiert grau

#### **Reinigung**

- Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe

#### **Komfort**

- LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Drehknebel, Folientasten, Starttaste
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- AutoPilot 7 Programme
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Favoritentaste für individuelle Einstellung
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- 27 cm Glas-Drehteller
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
- Taste zum Öffnen der Tür

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

#### **Technische Info**

- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW
- Nennspannung: 220 - 230 V

#### **Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 260 x 442 x 345mm