

iQ500, Einbau-Backofen, 90 x 60 cm, Edelstahl VB578D0S0



A+



Der extrabreite Backofen mit activeClean® bietet besonders viel Platz und verkürzt die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
- ✓ activeClean®: das automatische Selbstreinigungssystem.
- ✓ lightControl: beleuchteter Bedienknebel für eine intuitive Bedienung.
- ✓ Heißluft: perfekte Backergebnisse auf bis zu zwei Ebenen gleichzeitig.
- ✓ Nutzinhalt 112 Liter: extra viel Platz.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 600-604 x 860-864 x 560 mm
 Abmessungen des Gerätes: 594 x 896 x 570 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 693 x 968 x 680 mm
 Material der Blende: Edelstahl, Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 60.4 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 112 l
 Beheizungsarten: Auftauen, Großflächengrill, Heißluft Standard, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill, Umluft
 Material 1. Backrohr: Andere
 Backofenregelung: elektronisch
 Anzahl eingebauter Leuchten: 2
 Länge Anschlusskabel: 115.0 cm
 EAN-Nummer: 4242003803349
 Anzahl der Innenräume: 1
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.83 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 1.40 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex: 81.4 %
 Anschlusswert: 4200 W
 Absicherung: 12; 20 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
 Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



iQ500, Einbau-Backofen, 90 x 60 cm, Edelstahl VB578D0S0

Ausstattung

- Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C
- Garraumvolumen: 112 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- 1 varioClip-Auszug, ebenenunabhängig

Design

- lightControl: beleuchteter Bedienknebel
- lightControl: beleuchteter Drehwähler, Drehwähler, Runde Bedienknebel, touchControl-Bedienung
- Garraum: Email grau

Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- humidClean
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige
- Elektronik-Uhr
- Klapptür
- Schnellaufheizung
- Halogen-Langfeldleuchte
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kindersicherung
- mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter
- Länge des Anschlusskabels: 115 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 4.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.83 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:1.4 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:112 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 594 x 896 x 570mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 860 mm x 560 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**iQ500, Einbau-Backofen, 90 x 60 cm, Edelstahl
VB578D0S0**

Maßzeichnungen

