

DIGITUS®**19" Wandverteiler Dynamic Basic, 9HE**

- 0,8-1,2 mm starkes Stahlblech, pulverbeschichtet
- Seitenteile abnehmbar
- Lüftungsschlitze für aktive- und passive Be- und Entlüftung
- Schutzklasse: IP 20
- abschließbare Sicherheitsglastür
- 483 mm (19")-Profilschienen, tiefenvariabel
- max. Einbautiefe: 515 mm
- 3 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür)
- Kabelzuführungen von oben, unten und hinten möglich
- Ladekapazität: bis zu 60 kg
- Lackierung: lichtgrau (RAL 7035) / schwarz (RAL 9005)

Anwendungsbeispiele:

- ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet
- für den Einsatz im Innenbereich



Wandverteiler Dynamic Basic, grau



Wandverteiler Dynamic Basic, schwarz

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Wandverteiler Dynamic Basic	9 HE	Glastür	60 kg	600 x 600 mm	505 mm	grau	DN-19 09U-6/6-E	11004660
		Glastür	60 kg	600 x 600 mm	505 mm	schwarz	DN-19 09U-6/6-E	11007901