

fetra pupitre mobile

hauteur x largeur x profondeur 1100 / 1195 x 1105 x 610 mm, équipé de tablettes, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

Numéro d'article: 119040



fetra
Transportgeräte



fetra Pupitre mobile

pupitre mobile

- hauteur x largeur x profondeur 1100 / 1195 x 1105 x 610 mm
- structure en acier
- équipé de tablettes
- force 100 kg
- 2 niveaux avec sol en bois
- force par plateau 50 kg
- soubassement 4 roulettes pivotantes
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	pupitre	type tablette/niveau	sol en bois
type d'armoire	pupitre	charge tablette	50 kg
type de pupitre	pupitre	couleur du corps	bleu brillant // RAL5007
lieu d'utilisation	intérieur	matériau	acier
hauteur	1100-1195 mm	surface de corps	finition peinture époxy

largeur	1105 mm	roulant	oui
profondeur	610 mm	soubassement	4 roulettes pivotantes
équipement pupitre	tablettes	garantie	10 années
capacité de charge	100 kg	Poids	38,5 kg
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce		

Accessoires

225606		protection hygiénique, en film PVC, haute transparence, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5007 bleu brillant, hauteur x largeur x profondeur 1410 x 1066 x 49 mm, hauteur de paroi 1110 mm
225622		porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, largeur x profondeur 600 x 240 mm, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal