

Rollcart chariot-armoire

force 600 kg, avec 4 plateau(x),
plateau longueur x largeur 985 x 705
mm, tablettes en bois, 3 parois
(aluminium) avec porte, châssis
avec finition époxy résistante aux
chocs et aux rayures en
aluminium/RAL 5010 bleu gentiane,
avec bandage TPE

Numéro d'article: 158229



Rollcart Chariot-armoire

Avec parois en aluminium

chariot-armoire

- force 600 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 985 x 705 mm
- tablettes en bois
- 3 parois (aluminium) avec porte
- avec double porte battante
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium/RAL 5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention chariot de manutention

poignée 1 pièce

type de chariot	chariot-armoire	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
matériau	aluminium/acier	pneumatique	TPE
charge	600 kg	Ø de roue	200 mm
longueur de plateau	985 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur de plateau	705 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur	1150 mm	conducteur d'électricité	non
largeur	750 mm	disposition des roues	rectangulaire
nombre de plateaux	4 pièce	surface	finition peinture époxy
alignement de niveaux	droit	couleur	alu/bleu gentiane // RAL5010
matériau de tablette	bois	norme	EN 1757-3 (frein)
rehausse	3 parois (aluminium) avec porte	Poids	144 kg
type de porte	double porte battante		

Accessoires

157957		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158403		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158408		4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158412		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158417		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158422		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal