

## Rocholz table d'emballage System Flex Light

hauteur x largeur x profondeur 720 - 1220 x 1650 x 800 mm, panneau en RAL9006 aluminium blanc, piètement en T en acier

Numéro d'article: 273016



table d'emballage

- élément de base
- hauteur x largeur x profondeur 720 - 1220 x 1650 x 800 mm
- vitesse de levage 31 mm/s
- force 120 kg
- panneau en RAL9006 aluminium blanc
- épaisseur de panneau 19 mm
- piètement en T en acier
- tube carré
- réglage en hauteur via moteur électrique
- équipé de 3 profilés de montage HR et 2 parois arrière perforées
- plaque perforée coloris RAL3003 rouge rubis

### Détails techniques

type de meuble	table	équipement table d'emballage	3 profilés de montage HR, 2 parois arrière perforées
type de table	table d'emballage	couleur de la plaque	aluminium blanc // RAL9006
élément de table	élément de base	épaisseur de panneau	19 mm
hauteur	720-1220 mm	couleur de la plaque perforée	rouge rubis // RAL3003
largeur	1650 mm	forme de châssis	piètement en T
profondeur	800 mm	matériau de châssis	acier

charge	120 kg	couleur du châssis	aluminium blanc // RAL9006
hauteur réglable	oui	forme de tube	tube carré
réglage en hauteur via	moteur électrique	Poids	92,5 kg
Vitesse de levage	31 mm/s		

## Cela s'adapte aussi ...

215931		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 300 x 200 x 200 mm
216359		film étirable, livraison sous forme de rouleau, film longueur x largeur 300 m x 500 mm, En polyéthylène, épaisseur 23 µm, en transparent
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample
229873		lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.
526491		cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame