## MUNK

## combiné échelle-escabeau polyvalent

2 x 8 échelons profilés, longueur de lisse 4,18 m, en aluminium

Numéro d'article: 524296













## MUNK Combiné échelle-escabeau polyvalent

## 2 plansavec traverses nivello®

combiné échelle-escabeau polyvalent

- accès double face
- 2 x 8 échelons profilés
- pour une hauteur de travail comme échelle d'appui jusqu'à env. 5,3
  m
- longueur de lisse 4,18 m
- échelons profondeur 30 mm
- hauteur escabeau x largeur 2,35 m x 490 mm
- connexion échelons/lisse serti
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- traverse et sabots nivello® en extrémité de lisse
- en aluminium
- poids 13 kg
- selon DIN EN 131
- 15 années de garantie

Détails techniques			
technique de montée	escabeau	rabattable	oui
type d'échelle	combiné échelle- escabeau polyvalent	roulant	non
matériau	aluminium	connexion d'échelons/de longeron	serti
utilisation	double face	soubassement	traverse et sabots nivello®
longueur de longeron	4,18 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur de travail comme échelle	5,3 m	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
Hauteur d'escabeau	2,35 m	protection contre l'écartement	oui
nombre d'échelons	2 x 8	étrier de sécurité	non
type de marche/d'échelon	échelons profilés	norme	DIN EN 131
profondeur d'échelons	30 mm	garantie	15 années
largeur	490 mm	Poids	13 kg
Largeur de la poutre	930 mm		

Cela s'adapte aussi			
149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm	
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable	
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune	
526758	18	rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion	
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en nontissé/PE	