

Edelstahltiefkühlschrank TKU 753

Umluft Edelstahl-Gewerbe-Tiefkühlschrank GN 2/1 mit Touch-Screen Steuerung und großer digitaler Temperaturanzeige. Der Gewerbekühlschrank verfügt über eine seitliche große LED-Innenbeleuchtung um den Innenraum großzügig auszuleuchten. Eine energiesparende 80 mm Isolierung und einer energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung tragen zu einer weiteren Energieoptimierung bei. Hochwertiger Innenraum aus CNS (AISI 304) mit tiefgezogenen vorgeformten Auflagenschienen zur Einbringung von maximal 24 Rosten GN 2/1 mit 55 mm Abstand. Im Lieferumfang befinden sich bereits 3 Roste für eine maximale Gewichtsaufnahme je Rost von 40 kg. Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygieneschalen zur leichten Reinigung. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten Öffnen des Kühlschranks verfügt die Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung bietet maximalen Komfort. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Rundfüße (95 bis 115 mm) aus Edelstahl ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 60521029
GTIN: 4059395035766



Produktvorteile:

- Elektronische Touch-Screen Steuerung
- Große digitale Temperaturanzeige
- Beschichteter Verdampfer
- Große LED Beleuchtung seitlich angebracht
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- Luftleitkanal für optimale Kühlung
- Expansionsventil
- Mit Heißgas-Abtauung
- Vorgeformte Auflageschienen für maximal 24 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand
- Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- 80 mm Energiesparisolierung
- Boden mit Hygieneschalen und Reinigungsablauf
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl (95 bis 115 mm)

Technische Daten:


| | |
|---------------------------|-------------------|
| Geräteart | Kühlschrank |
| Preisgruppe | C |
| Herstellerkennung | TKU 753- 19086591 |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 693 mm |
| Tiefe | 856 mm |
| Höhe | 2119 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperaturbereich von | -18 °C |
| Temperaturbereich bis | -22 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Kapazität der Türen | GN 2/1 |
| Türanschlag | Rechts |
| Bestückung | GN 2/1 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Edelstahl 201, dreiseitig |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlusswert Elektro | 0,678 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 161 kg |
| Serienzubehör | 3 Roste GN 2/1 |
| SWS | Ja |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Wandstärke Isolierung | 80 mm |
| Kälteleistung | 535 W |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 102 g |


Energiedaten

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Bruttoinhalt | 610 l |
| Nutzzinhalt Tiefkühlung | 481 l |
| Kategorie | Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät |
| Energieverbrauch im Jahr | 2754 kWh |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 72,00 |
| Klimaklasse | 5 (+40 °C UT und 40 % RF) |
| EPREL Registrierungsnummer | 1436767 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost GN 2/1 Rilsaniert

Rost GN 2/1 Rilsaniert

GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

Fußpedal für KU/TKU 752 rechtsanschlag

Fußpedal

GTIN: 4059395029611

Artikel-Nr.: 825430

Rollensatz für KU/TKU 752

Rollensatz für werkseitigen Einbau

GTIN: 4059395029628

Artikel-Nr.: 825432

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de