


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 1600 Tafelwagen



Constructie van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 2 Etages van houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	200
laadvlak lengte (mm)	850
laadvlak breedte (mm)	500
Etagehoogten (mm)	209, 826
Totale lengte (mm)	1030
Totale breedte (mm)	500
Totale hoogte (mm)	1020
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	25
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976016009