

Artikelnummer: 156933

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8470, B 3000 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8470, 8 Schubladen, 2 Türen mit je 1 Fachboden, Tiefe 700 oder 900 mm: Dieses Modell der Werkbank Serie 8470 hat acht Schubladen und zwei große Türen mit je einem dahinter liegenden Fachboden. Wahlweise steht die Werkbank Serie 8470 mit einer Tiefe von 700 oder 900 mm zur Verfügung. Die Werkbank Serie 8470 bietet bei einer Breite von 2500 mm oder 3000 mm jede Menge Stauraum. Dafür sorgen die acht Schubladen. Je vier der Schubladen sind 90 mm hoch, die vier anderen je 180 mm hoch. Jede Schublade trägt dabei bei einer gleichmäßigen Verteilung der Materialien rund 100 kg. Die zwei abschließbaren Türen ermöglichen es auch, Waren und Materialien sicher aufzubewahren. Hinter beiden Türen befindet sich je ein Fachboden. Die Werkbank Serie 8470 hat eine Arbeitsplatte aus Buche-Massiv und Gestellfüsse aus Profi I-Stahlrohr. Die Werkbank ist pulverbeschichtet in Lichtgrau und Enzianblau und bietet eine Flächenlast von max. 1250 kg. Die Werkbank wird vollständig montiert geliefert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestellfüsse mit Abschlusselement und Anti-Rutsch-Noppen Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte 8 Schubladen: 4 x 90 mm, 4 x 180 mm Schubladen Tragkraft: je 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent 2 Tür: 2 x 540 mm, dahinter je 1 Fachboden Öffnungswinkel Tür 180 Grad, selbstziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 oder 900 mm Breite: 2500 oder 3000 mm Höhe: 840 mm



EAN/GTIN: 4040376817594