

Productinformatie

73 06 160 T

KNIPEX X-Cut®

Compacte zijsnijtang

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V 



- Snijdt de fijnste draden evenals kabels met meerdere draden en harde pianodraad.
- Krachtig, licht en universeel
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Doorgestoken scharnier: hoge stabiliteit bij een licht gewicht
- Dubbel ondersteunde scharnieras voor harde, duurzame belasting
- Grote openingsbreedte voor dikkere kabels
- Snijdt precies, ook bij fijne Cu-draden
- Compacte, gewichtsbesparende constructie
- Universeel bruikbaar in de montage, onderhoud en productie
- 40 % krachtbesparing in vergelijking met standaard zijsnijtang met dezelfde lengte
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	73 06 160 T
EAN	4003773081487
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	185 g
Afmetingen	160 x 56 x 27 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 4,8 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,8 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,7 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 2,2 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 12,0 mm
Valbeveiliging	ja
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

