

Termékinformációk

92 95 89

Univerzális keresztes? csipesz



- Automatikus megtartás: rugóerejük miatt ezek a tartócsipeszek tökéletesek többek között kicsi és nagyon kicsi alkatrészek forrasztásához
- Nagy pontosságú önzáró funkciót igénylő alkalmazásokhoz, például mikroszkóphoz, precíziós összeszerelési vagy forrasztási feladatokhoz
- Tranzisztorokon, aranyhuzalos diódákon stb. végzett forrasztási munkákhoz
- A tökéletesen szimmetrikus csúcsoknak és a kiváló egyensúlynak köszönhetően sokféle alkalmazásra használható az elektronikai iparban
- A kiváló minőségű rozsdamentes acél rendkívüli keménységet biztosít és nagyon jó a korrózióállóságot tesz lehetővé különböző légköri környezetek és sok korróziót okozó anyag ellen
- Rozsdamentes acél

Altalános

Cikkszám	92 95 89
	29.SA.B
EAN	4003773055013
Anyag	rozsdamentes acél
Fogófelületek	fogazott fogófelületek
Súly	33 g
Méret	165 x 11 x 20 mm

Műszaki jellemzők

Felület	káprázatmentesítve
Kivitel	egyenes
Csúcs szélessége (A)	0,8 mm
Csúcs szélessége (B)	1 mm
Verzió csipesz hegye	tompa
Rezistent la corozione	igen
Savállóság	nagyon jó
ESD-engedély	nincs
VDE-engedély	nincs
Szakágak	Ipar Elektronika
Mágneses	nem mágnesezhető (80%)

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk