

Termékinformációk

98 13 50

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél

Csavarhúzó hatlapfejű imbusz csavarokhoz

IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V ○

Általános

Cikkszám	98 13 50
EAN	4003773026365
Csúcs	barníftott
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	82 g
Méretek	187 x 35 x 33 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Pengehossz	75,0 mm
Kulcsnyílás S	5,0 mm
Szigeteletlen pengehossz	15,0 mm
Fogantyúhossz	112 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk