

Hymer multifunctionele telescoopladder TELESTEP®

trap beide zijden, 4 x 3 sporten met
antislipprofiel, aanlegladder lengte
1,85 - 2,92 m

Artikelnummer: 147682



HYMER



**10 YEARS
WARRANTY**

Hymer Multifunctionele telescoopladder TELESTEP®




multifunctionele telescoopladder

- trap beide zijden
- 4 x 3 sporten met antislipprofiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder / als ladder tot ca. 3,6 m / 2,22 m
- aanlegladder lengte 1,85 - 2,92 m
- breedte 355 mm
- per 250 mm in hoogte verstelbaar en voor op de trap
- ingeklapt hoogte x breedte x diepte 200 x 550 x 1000 mm
- gewicht 11,2 kg
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	in-/uitklapdiepte	1000 mm
laddertype	multifunctionele telescoopladder	in-/uitklapbaar	ja
gebruik	beide zijden	verrijdbaar	nee
lengte aanlegladder	1,85-2,92 m	ladder uitvoering	vierdelig
werkhoogte als aanlegladder	3,6 m	ladder functie	per 250 mm in hoogte verstelbaar en voor op de trap
werkhoogte als ladder	2,22 m	veiligheidsbeugel	nee
sporten aantal	4 x 3	spreidbeveiliging	nee
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	ladder voor op de trap	ja
breedte	355-555 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklaphoogte	200 mm	gewicht	11,2 kg
in-/uitklapbreedte	550 mm		

Gerelateerde Producten

147608		reserveonderdeel, voor telescopische aanlegladder
147611		reserveonderdeel, voor telescopische aanlegladder
333557		verlengkabel, voor telescopische aanlegladder, verstelbereik 450 mm