

## ZARGES

### veiligheidsladder

#### R13step B

trap beide zijden, 2 x 16 treden met R13-laag (incl. bordes), balklengte 4,51 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 219746



## ZARGES Veiligheidsladder R13step B

### speciaal voor olieachtige of natte toepassingsgebieden

veiligheidsladder

- trap beide zijden
- 2 x 16 treden met R13-laag (incl. bordes)
- diepte trede 80 mm
- balklengte 4,51 m
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- vervangbare laddervoeten aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- opgesteld hoogte x breedte 4210 x 830 mm
- gewicht 26,6 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel
- 10 jaar garantie



## Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	veiligheidsladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
gebruik	beide zijden	veiligheidsbeugel	nee
lengte paal	4,51 m	spreidbeveiliging	ja
werkhoogte	5,7 m	opbergbak	nee
treden aantal	2 x 16	oppervlak steel	geëloxeerd
type trede/sport	treden met R13-laag	ladder voor op de trap	nee
diepte trede	80 mm	onderbouw	vervangbare laddervoeten
hoogte	4210 mm	norm	DIN EN 131 professioneel
breedte	830 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	26,6 kg