

PAVOY armoire verticale

hauteur x largeur x profondeur 1950
x 1000 x 600 mm, double porte
battante, 2 extensions verticales, 3
niveaux

Numéro d'article: 223810



PAVOY Armoire verticale

beaucoup d'espace sur une petite surface

armoire verticale


- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en tôle d'acier
- double porte battante
- avec poignée tournante
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- 2 extensions verticales
- force par extension 200 kg
- 3 niveaux
- force par plateau 80 kg
- avec Blocage d'extension individuel
- verrouillable avec serrure à cylindre avec verrouillage 3 points

- verrouillage commun des portes
- soubassement socle
- certification TÜV
- 10 années de garantie





Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre avec verrouillage 3 points
type d'armoire	armoire modulable	fonction de fermeture	verrouillage commun des portes
type de porte	double porte battante	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1000 mm	cloison de séparation médiane	oui
profondeur	600 mm	angle d'ouverture de porte	180 °
équipement armoire	extensions verticales, tablettes	glissière	rail télescopique
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	blocage d'extension	Blocage d'extension individuel
charge tablette	80 kg	verrouillable	oui
Nombre d'extensions verticales	2 pièce	poignée	poignée tournante
charge tablette coulissante	200 kg	certification	certification TÜV
surface de corps	finition peinture époxy	garantie	10 années
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	156 kg

Accessoires

223813		tablette pour armoire verticale, pour armoire hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, force 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante