

ZARGES

verrijdbare platformladder

ZAP R13master S

bordes hoogte x breedte x diepte
1600 x 500 x 450 mm, 6 treden met
R13-laag (incl. bordes), van
aluminium, uitrusting: steungedeelte
met traverse

Artikelnummer: 225097



ZARGES Verrijdbare platformladder ZAP R13master S

Universeel bruikbaar

verrijdbare platformladder

- bordes hoogte x breedte x diepte 1600 x 500 x 450 mm
- trap eenzijdig
- 6 treden met R13-laag (incl. bordes)
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,6 m
- van aluminium
- trede-boomverbinding afgekant
- uitneembare opname voor tankkoppeling onder de vleugel
- uitrusting: steungedeelte met traverse
- veilig in gebruik door leuning en spreidbeveiliging
- leuning beide zijden
- 2 wielen met rem en antislip laddervoeten
- gewicht 20 kg
- conform EN 131-1, 131-2, 131-7

Technische details

| | | | |
|------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| stijgtechniek | platformladder | sport-/dwarsverbinding | afgekant |
| laddertype | verrijdbare platformladder | ladder voor op de trap | nee |
| materiaal | aluminium | in-/uitklapbaar | nee |
| gebruik | eezijdig | verrijdbaar | ja |
| hoogte sokkel | 1600 mm | ladder functie | uitneembare opname voor tankkoppeling onder de vleugel |
| breedte sokkel | 500 mm | ladder uitrusting | steungedeelte met traverse |
| diepte sokkel | 450 mm | veiligheidsuitrusting ladder | leuning en spreidbeveiliging |
| lengte paal | 73 mm | spreidbeveiliging | ja |
| werkhoogte | 3,6 m | leuning | beide zijden |
| treden aantal | 6 | onderbouw | 2 wielen met rem en antislip laddervoeten |
| type trede/sport | treden met R13-laag | oppervlak steel | natuur |
| diepte trede | 80 mm | norm | EN 131-1 // EN 131-2 // EN 131-7 |
| breedte | 1400 mm | gewicht | 20 kg |