

MAUL

LED-loeplamp

MAULmakro

56 x LED, lamp niet vervangbaar, energie-efficiëntieklasse E, gewogen energieverbruik 8 kWh / 1.000 h, loep met 3 dpt, Ø 127 mm, kop en arm draai- en kantelbaar, armlengte 400 / 440 mm, opstelling met klemvoet, klemwijdte 63 mm, van metaal/kunststof in zwart



Artikelnummer: 227095

MAUL LED-loeplamp MAULmakro

optimaal instelbaar en elegant designmodel

LED-loeplamp

- 56 x LED, lamp niet vervangbaar
- energie-efficiëntieklasse E, gewogen energieverbruik 8 kWh / 1.000 h
- loep met 3 dpt, Ø 127 mm
- kop en arm draai- en kantelbaar, armlengte 400 / 440 mm
- opstelling met klemvoet, klemwijdte 63 mm
- van metaal/kunststof in zwart
- 2 jaar garantie

Technische details

kantoorhulp	branden	brandduur	20000 h
type lamp	LED-loeplamp	dimbaar	nee
opstelling	klemvoet	loep	ja
spanwijdte klemvoet	63 mm	loep ø	127 mm
armlengte	400-440 mm	loep dioptrie	3 dpt
arm kantelbaar	ja	lamparm functie	kop en arm draai- en kantelbaar
type lamp	LED	draaibaar	ja
lampkleur	koudwit (daglichtwit)	materiaal	metaal/kunststof

kleurtemperatuur	6500 kelvin	kabellengte	1,7 m
verlichtingssterkte	2220	kleur	zwart
lichtstroom	580	garantie	2 jaar
lampen aantal	56 stuks	WEEE-registratienummer	DE56172171
energie-efficiëntieklasse	E	WEEE-apparaatsort	lampen cat. 3
gewogen energieverbruik	8 kWh / 1.000 h	merk volgens EAR-registers	MAUL
led	ja	gewicht	2,799 kg
lamp vervangbaar	niet vervangbaar		