

## caddy à fûts

force 250 kg, capacité 1 fût de 200 litres, plateforme ouvert, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes de chargement et 1 roulette pivotante

Numéro d'article: 235761



### caddy à fûts

- force 250 kg
- capacité 1 fût de 200 litres
- plateforme ouvert
- avec barre de traction et de levier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 2 roulettes de chargement et 1 roulette pivotante
- Ø de roue 150 mm
- avec bandage polyuréthane

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	pneumatique	polyuréthane
type de rouleur	caddy à fûts	Ø de roue	150 mm
charge	250 kg	hauteur	1060 mm
capacité	1 fût de 200 litres	longueur	570 mm

plateforme	ouvert	largeur	780 mm
équipement servante d'atelier	barre de traction et de levier	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
barre directrice	oui	Poids	17 kg
nombre/type de roulettes	2 roulettes de chargement et 1 roulette pivotante		