

Hymer rolsteiger ADVANCED SAFE-T

reikhoogte 6,27 m, steigerhoogte 5,49 m, 2 platform(s), per platform 1 luik, standhoogte 4,27 m, platform breedte x diepte 1580 x 610 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 239961



HYMER



10
YEARS
WARRANTY

rolsteiger

- module 1+2+uitbreidingsmodule
- reikhoogte 6,27 m
- steigerhoogte 5,49 m
- 2 platform(s), per platform 1 luik
- standhoogte 4,27 m, platform breedte x diepte 1580 x 610 mm
- 4 x 8/2 x 4 sporten
- met antislip platform en handmatige veiligheidshaak voor veilig monteren en demonteren
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en 4 draagarmen voor stevige stand
- met 4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
- steiger van aluminium
- belastbaar tot 200 kg/m²
- opbouw snel door praktische kliksluitingen
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie

- gewicht 119,9 kg

Technische details

stijgtechniek	steiger	doorgangen	per platform 1 luik
steigertype	rolsteiger	onderbouw	4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
module	module 1+2+uitbreidingsmodule		200 kg/m ²
materiaal steiger	aluminium	steiger uitrusting	antislip platform en, veiligheidshaak
steigerhoogte	5,49 m	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade // 4 draagarmen
standhoogte	4,27 m	opbouw	snel door praktische kliksluitingen
	6,27 m	verrijdbaar	ja
platforms aantal	2	balustrade	beide zijden
breedte platform	1580 mm	norm	conform DIN EN 1004
diepte platform	610 mm	garantie	10 jaar
sporten aantal	4 x 8/2 x 4	gewicht	119,9 kg