

hoekframe

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 800 x 600 mm, Met
open zijde voor vorkhefwagens en
vorkheftrucks, platform open, van
staal galvanisch blauw verzinkt, 4
zwenkwielen



Artikelnummer: 244084

hoekframe

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 800 x 600 mm
- maten afgestemd op europallet
- Met open zijde voor vorkhefwagens en vorkheftrucks
- platform open
- van staal galvanisch blauw verzinkt
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 50 mm
- met Polyurethaan-banden

Technische details

transporttoestel	dolly	materiaal platform	staal
type roller	hoekframe	stuurstang	nee
draagvermogen	500 kg	banden	Polyurethaan
euronorm	ja	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
transporttoestel functie	gebruik met vorkhefwagen/vorkheftruc k	wiel-ø	50 mm
lengte laadvlak	800 mm	materiaal	staal

breedte laadvlak	600 mm	oppervlak	galvanisch verzinkt
platform	open	gewicht	11 kg

Gerelateerde Producten

244087



duwbeugel voor hoekframe, hoogte x breedte 600 x 805 mm, van staal galvanisch blauw verzinkt