



[Zum Produkt](#)



[Datenblatt](#)

Bankettw.2x2/1 gekühlt Sicken 115mm R290

Der gekühlte doppelte GN 2/1-Bankettwagen.

Der robuste Bankettwagen aufgeteilt in zwei Schrankabteile, mit gradgenauer und leistungsstarker Kompressorkühlung (digital steuerbar) und Umluftgebläse, dient zum sicheren Transport, servierbarem Kalthalten und zeitgleichem Ausgeben von Speisen im GN- oder Teller-System. Für mehr Flexibilität und perfekte Speisenqualität bei jedem Banketteinsatz – von der Portionierung bis zum Verzehr. Zuverlässige Kühlung des Innenraums durch oben eingebauten Verdampfer und unten Kühlmaschine mit Tauwasserverdunstung.

In den Schrankabteilen können GN 2/1 Roste und GN-Behälter direkt eingeschoben werden. Auf den Rosten können die fertigportionierten Teller, durch zusätzlichen Tellerträger (für 6 Teller) mit Clochen für optimalen Schutz der Speisen transportiert werden.

Zudem raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

TECHNISCHE MERKMALE

Bankettw.2x2/1 gekühlt Sicken 115mm R290



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	1482 x 837 x 1771 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	194 kg
Anschlusswert	600 W
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2.000 mm
Heizbereich	-12°C bis +8°C
Kühlbereich	-12°C bis +8°C
Schutzart	IPX2
Auflagesickenpaare	22
Auflageabstand	115 mm
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Bock-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	200 mm
Max. Zuladung	220 kg
Kältemittel	R290

Bestellnummer

88 23 04 05

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).

Innenraum mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken, kippsicher.

Doppelwandig isoliert, geringer Kälteverlust.

Gleichmäßige Kälteverteilung auch voll bestückt.

Mobil mit robusten, rostfreien, feststellbaren Rollen.

Beidseitig tiefgezogene Griffmulden und integrierte Schiebegriffe.

Selbstschließende Tür mit Magneträhmen, kein Festfrieren durch Türrahmenheizung.

Stoßbecken für Rammschutz und stoßgeschütztes Schaltelement.

Mittige Auflageschienen komplett herausnehmbar.

Schnelle und einfache Reinigung, mit feuchtem Putztuch, tropfwassergeschützt (IPX2).