

## Gemüseschneider inklusive 5 Schneidscheiben




- Material: Aluguss
- Anschlusswert: 0,55 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 240 x T 630 x H 500 mm
- Lieferung inklusive
  - Raspelscheibe Z3a, 3 mm
  - Raspelscheibe Z5a, 5 mm
  - Raspelscheibe Z7a, 7 mm
  - Schneidscheibe E2a, 2 mm
  - Schneidscheibe E4a, 4 mm

GTIN 4015613528274  
Art.-Nr. 120325



## Scheibenständer

GTIN 4015613615417  
Art.-Nr. A120255



## Schneidscheiben für Scheiben

- ✓ für z. B. Gurken, Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Porree, Kartoffeln, Rotkohl, Weißkohl



E2a



- Scheibenstärke: 2 mm

GTIN 4015613658117  
Art.-Nr. 120307

E4a



- Scheibenstärke: 4 mm

GTIN 4015613658124  
Art.-Nr. 120308

E8a



- Scheibenstärke: 8 mm

GTIN 4015613658131  
Art.-Nr. 120309

E10a



- Scheibenstärke: 10 mm

GTIN 4015613658148  
Art.-Nr. 120310

## Schneidscheiben für Stäbchen

- ✓ für z. B. Rohkost, Möhren, Rettich, Gurken



H3a



- Stäbchenstärke: 3 mm

GTIN 4015613658155  
Art.-Nr. 120311

H4a



- Stäbchenstärke: 4 mm

GTIN 4015613658209  
Art.-Nr. 120312

## Schneidscheiben zum Raspeln

- ✓ für z. B. Rohkost, Weißkohl, Äpfel, Radieschen, Rüben, Schokolade



Z3a



- Raspelstärke: 3 mm

GTIN 4015613658223  
Art.-Nr. 120313

Z5a



- Raspelstärke: 5 mm

GTIN 4015613658230  
Art.-Nr. 120314

Z7a



- Raspelstärke: 7 mm

GTIN 4015613658247  
Art.-Nr. 120315

## Schneidscheibe, antihafbeschichtet

- ✓ Käseraspel zum Gratинieren, Überbacken oder Garnieren



- Raspelstärke: 5 mm

GTIN 4015613637846  
Art.-Nr. 120302

▶ Mit dieser Schneidscheibe und vorgekühltem Käse (6 °C bis 8 °C) erzielen Sie beste Ergebnisse